



Sistema de tubos flexibles para taladrina













#### ARIANA Industrie GmbH

es líder de mercado en el sector de sistemas de tubos flexibles para taladrina con un gran surtido de accesorios para la industria de mecanización y transformación de metales.

ARIANA está certificada según DIN EN ISO 9001:2000.

#### Investigación y desarrollo

La investigación y el desarrollo tienen máxima prioridad para ARIANA. Los productos son el resultado de muchos años de experiencia. El trabajo de desarrollo se realiza basándose en la práctica, orientado hacia la aplicación y adaptado a las exigencias específicas del cliente.



Nuestros ingenieros y técnicos de aplicación son responsables de la aplicabilidad óptima del ARIANA-Cool-Line-Systems de la realización de deseos especiales de diseño.

#### Fabricación

Gracias a nuestro sistema de participación ARIANA dispone de establecimientos de producción propios con un parque de máquinas e instalaciones de fabricación ultramodernas.

El flujo flexible de la producción proporciona plazos de entrega cortos. Los controles permanentes de calidad garantizan un alto estándar de calidad.





# Cool-Line-System 1/4"

Imagen	N° artículo	Descripción	Unidad	Coste/€
	0211000-1	Manguera articulada 1/4", 31 cm aprox. de largo	2x10 Módulos	8,50
	0211010-1	Manguera articulada resistente a los ácidos 1/4" 31 cm aprox. de largo	2x10 Módulos	12,10
	0211025-1	Rollo de manguera articulada 1/4" 25 m aprox. de largo, sin imgagen	1615 Módulos	655,50
Ď	0211030-2	Abrazadera de apriete para sistema 1/4"	2 Piezas	4,55
	0211100-4	Tobera redonda DI 1,6 mm, 1/4"	4 Piezas	6,40
And the second	0211101-4	Tobera redonda DI 3,2 mm, 1/4"	4 Piezas	6,40
	0211102-4	Tobera redonda DI 6,4 mm, 1/4"	4 Piezas	6,40
- II - D ID	0211104-4	Boquilla angular 90° DI 1,6 mm, 1/4"	4 Piezas	7,20
	0211105-4	Boquilla angular 90° DI 3,2 mm, 1/4"	4 Piezas	7,20
	0211106-4	Boquilla angular 90° DI 6,4 mm, 1/4"	4 Piezas	7,20
	0211200-2	Tobera plana DI 27 mm de ancho, 1/4"	2 Piezas	10,20
	0211201-2	Tobera plana DI 32 mm de ancho, 1/4"	2 Piezas	10,20
	0211202-2	Tobera plana 16 agujeros, DI 1 mm, 1/4"	2 Piezas	12,10
	0211206-2	Tobera plana 16 agujeros, DI 1,5 mm, 1/4"	2 Piezas	12,10
	0211207-2	Tobera plana 16 agujeros, DI 2 mm, 1/4"	2 Piezas	12,10
	0211203-2	Tobera plana 6 agujeros, 90°, 1/4"	2 Piezas	8,80
<b>*</b>	0211300-2 0211310-2	Distribuidor-Y 1/4" Distribuidor-Y resistente a los ácidos 1/4"	2 Piezas	10,20 11,20
<b>P</b>	0211414-1	Sistema de toberas anulares 1/4" (16 módulos) incl. pieza terminal	1 Piezas	33,50
	0211600-2	Grifo de parada para manguera articulada 1/4"	2 Piezas	15,40
	0211610-2	Grifo de parada resistente a los ácidos para manguera articulada 1/4"	2 Piezas	16,50
	0211601-2	Grifo de parada NPT RE 1/4"	2 Piezas	15,40
	0211611-2	Grifo de parada resistente a los ácidos NPT RE 1/4"	2 Piezas	16,50
	0211602-2	Grifo de parada RI 1/4"	2 Piezas	15,40
	0211612-2	Grifo de parada resistente a los ácidos RI 1/4"	2 Piezas	16,50
	0211603-2	Grifo de parada para Manguera articulada, para manguera de plástico, NPS RE 1/4"	2 Piezas	15,40
	0211700-4	Empalme por rosca NPT 1/8"	4 Piezas	6,00
and the second	0211710-4	Empalme por rosca resistente a los ácidos NPT 1/8"	4 Piezas	8,10
	0211701-4	Empalme por rosca NPT 1/4"	4 Piezas	6,00
Allem Man	0211705-4	Casquillo doble RE 1/4" . 1/8"	4 Piezas	10,80
	0211706-4	Conector 1/4"	4 Piezas	7,20
	0211713-4	Manguito RI 1/4	4 Piezas	6,00
	0211702-2 0211703-2	Empalme especial por rosca NPT 1/8" Empalme especial por rosca NPT 1/4"	2 Piezas 2 Piezas	6,90 6,90
_	0211704-4	Adaptator para manguera articulada RI 1/8"	4 Piezas	6,60
	0211712-4	Adaptator resistente a los ácidos para manguera articulada RI 1/8"	4 Piezas	8,70
0	0212200-2	Empalme angular 90°, 1/4"	2 Piezas	6,40
7 *	0212300-2	Distribuidor-T 1/4"	2 Piezas	6,40





# Cool-Line-System 1/4"

Imagen	N° artículo	Descripción	Unidad	Coste/€
	0212400-1	Fijador triple para distribuidor-T 1/4"	1 Piezas	8,50
	0212500-1	Imán para fijación magnética con grifo de bola y boquilla de rosca 1/4	1 Piezas	25,00
	0212501-1	Distribuidor monobloque 4 salidas 1/4" y RI 3/8"	1 Piezas	35,00
<b>~</b>	0212502-2	Empalme-T RE 1/4" y 2 RI 3/8"	2 Piezas	26,00
	0212503-2	Grifo de bola metálica RI y RE 1/4"	2 Piezas	21,50
	0212504-2	Manguito doble de rosca 2 RE 1/4"	2 Piezas	6,20
	0212505-2	Boquilla de rosca 1/4" para de reducción RE 1/4", RI 1/8" para manguera tejida 13 mm	2 Piezas	9,00
	0212506-2	Racor de reducción RE 1/4", RI 1/8"	2 Piezas	4,80
<b>j</b> = <b>j</b> =	0212507-2 0212508-2	Tapa roscada de cierre 1/8" Tapa roscada de cierre 1/4"	2 Piezas 2 Piezas	4,90 4,90
	0212509-2	Imán para fijación magnética redondo, DE 63 mm, DI 18 mm	2 Piezas	45,00
	0212510-2	Válvula de retención 1/4"	2 Piezas	13,60
	0212605-2	Prolongación PVC duro, 95 mm de largo, 1/4"	2 Piezas	12,90
- Common	0218000-1	Tenaza de montaje sistema 1/4"	1 Piezas	16,50
	0219000-1	Juego manguera articulada 1/4" manguera articulada (2x 10 módulos) toberas redondas DI 1,6 / 3,2 / 6,4 mm, tobera plana 24 mm de ancho, empalmes por rosca NPT 1/8" / 1/4"	1 Juego	10,00
	0219029-1	Sistema peana de imán 1/4" con juego manguera articulada manguera articulada (16 módulos), tobera plana x DI 6,4 mm, empalme por rosca 1/4", válvula de bola metálica RI-RE 1/4", peana de imán redonda 2 RI 90°, boquilla de rosca 1/4" para manguera tejida 13 mm	1 Juego	42,00
	0219031-1	Sistema peana de imán 1/4" con juego manguera articulada mangueras articulada (2x 13 módulos), toberas planas (2 piezas, 24 mm de ancho), distribuidor-Y, empalmes por rosca 1/4", válvula de bola metálica RI-RE 1/4", peana de imán 2 RI 90°, boquilla de rosca 1/4" para manguera tejida 13 mm	1 Juego	63,00





# Cool-Line-System 3/8

Imagen	N° artículo	Descripción	Unidad	Coste/€
	0221000-1 0221015-1	Manguera articulada 3/8" 30 cm aprox. de largo Rollo de manguera articulada 3/8" 15 m aprox. de largo, sin imagen	2x 8 Módulos 802 Módulos	12,00 580,00
	0221100-4	Tobera redonda DI 6,4 mm, 3/8"	4 Piezas 4 Piezas	6,90
	0221101-4 0221102-4	Tobera redonda DI 9,5 mm, 3/8" Tobera redonda DI 12,7 mm, 3/8"	4 Piezas 4 Piezas	6,90 6,90
	0221200-2	Tobera plana 32 mm de ancho, 3/8"	2 Piezas	11,00
	0221601-2 0221602-2	Grifo de parada NPT RE 3/8" Grifo de parada RI 3/8"	2 Piezas 2 Piezas	17,50 17,50
	0221700-4 0221701-4	Empalme por rosca NPS 3/8" Empalme por rosca NPS 1/2"	4 Piezas 4 Piezas	6,90 6,90
	0222501-1	Distribuidor monobloque 4 salidas 3/8" e RI 1/2"	1 Piezas	38,50
•••	0222502-2	Empalme-T RE 3/8" y 2 RI 3/8"	2 Piezas	30,00
	0222503-2	Grifo de bola metálica RI y RE 3/8"	2 Piezas	24,50
iii iii	0222504-2	Manguito doble de rosca 2 RE 3/8"	2 Piezas	7,50
-	0222505-2	Boquilla de rosca 3/8" para manguera tejida 13 mm	2 Piezas	12,90
)mi	0222504-2	Tapa roscada de cierre 3/8"	2 Piezas	6,20
	0222508-2	Imán para fijación magnética redondo DE 63 mm, DI 18 mm	2 Piezas	44,50
	0222509-2	Válvula de retención 3/8"	2 Piezas	13,50
- mon	0228000-1	Tenazas de montaje sistemas 3/8"	1 Piezas	33,50
	0229000-1	Juego manguera articulada 3/8" manguera articulada (2x 8 módulos), toberas redondas DI 6,4 / 9,5 / 12,7 mm, tobera plana 32 mm de ancho, empalmes por rosca NPS 3/8" / 1/2"	1 Set	13,70
	0229030-1	Sistema peana de imán 3/8" con juego manguera articulada mangueras articuladas (16 módulos), toberas redondas DI 6,4 mm, empalme por rosca 3/8", válvula de bola metálica RI-RE 3/8", peana de imán redonda 2 RI 3/8", boquilla de rosca 3/8" para manguera tejida 13 mm	1 Set	43,50





# Cool-Line-System 1/2"

Imagen	N° artículo	Descripción	Unidad	Coste/€
	0231000-1 0231001-1	Manguera articulada approx. 29 cm de largo Manguera articulada extremadamente firme 1/2" 28 cm aprox. de largo, sin imagen	2 x 5 Módulos 2 x 6 Módulos	13,20 14,30
	0231010-1	Manguera articulada resistente a los ácidos 1/2" 9 cm aprox. de largo	2 x 5 Módulos	14,40
	0231015-1	Rollo de manguera articulada 1/2" 15 m aprox. de largo, sin imgagen	518 Módulos	450,00
	0231030-2	Abrazadera de apriete para sistema 1/2"	2 Piezas	5,30
	0231100-4	Tobera redonda DI 6,4 mm, 1/2"	4 Piezas	7,50
	02311000-4	Tobera redonda resistente a los ácidos DI 6,4 mm, 1/2"	4 Piezas 4 Piezas	9,50
	0231101-4 02311001-4	Tobera redonda DI 9,5 mm, 1/2" Tobera redonda resistente a los ácidos DI 9,5 mm, 1/2"	4 Piezas 4 Piezas	7,50 9,50
	02311001-4	Tobera redonda Pesistente a los acidos Di 9,5 mm, 1/2	4 Piezas	7,50
	02311002-4	Tobera redonda resistente a los ácidos DI 12,7 mm, 1/2"	4 Piezas	9,50
	0231104-4	Boquilla angular 90° DI 6,4 mm	4 Piezas	10,20
	0231105-4	Boquilla angular 90° DI 9,5 mm	4 Piezas	10,20
	0231106-4	Boquilla angular 90° DI 12,7 mm	4 Piezas	10,20
	0231200-2	Tobera plana 32 mm de ancho, 1/2"	2 Piezas	11,70
	0231201-2	Tobera plana 50 mm de ancho, 1/2"	2 Piezas	11,70
	0231202-2	Tobera plana 62 mm de ancho, 1/2"	2 Piezas	13,90
	0231203-2	Tobera plana 8 agujeros, 90°, 1/2"	2 Piezas	20,00
	0231300-2	Distribuidor-Y 1/2"	2 Piezas	13,70
<b>P</b>	0231414-1	Sistema de toberas anulares (16 módulos) incl. pieza terminal 1/2"	1 Piezas	37,90
2	0231600-2	Grifo de parada para manguera articulada 1/2"	2 Piezas	19,60
	0231610-2	Grifo de parada resistente a los ácidos para manguera articulada 1/2"	2 Piezas	20,70
	0231601-2	Grifo de parada NPT AG 1/2"	2 Piezas	19,60
	0231611-2	Grifo de parada resistente a los ácidos NPT RE 1/2"	2 Piezas	20,70
	0231602-2	Grifo de parada RI 1/2"	2 Piezas	19,60
	0231612-2	Grifo de parada resistente a los ácidos RI 1/2"	2 Piezas	20,70
The second secon	0231700-4 02317000-4	Empalme por rosca NPT 3/8" Empalme por rosca resistente a los ácidos NPT 3/8"	4 Piezas 4 Piezas	7,50 9,50
	02317000-4	Empalme por rosca NPT 1/2"	4 Piezas	7,50
	02317001-4	Empalme por rosca resistente a los ácidos NPT 1/2"	4 Piezas	9,50
	0231702-2	Empalme por rosca NPT 1/2"	2 Piezas	9,20
	0231703-2	Empalme por rosca resistente a los ácidos NPT 1/2"	2 Piezas	9,20
	0231704-2	Conector 1/2"	2 Piezas	6,60
	0231707-4	Adaptator para manquera articulada RI 1/2"	4 Piezas	15,80
	0231713-4	Manguito RI 1/2"	4 Piezas	7,40
	0231900-2	Reducción de 1/2" a 1/4"	2 Piezas	8,50
	0232000-2	Reducción Y de 1/2" a 2x	2 Piezas	11,70





# Cool-Line-System 1/2"

Imagen	N° artículo	Descripción	Unidad	Coste/€
	0232200-2 0232300-2	Empalme angular 90°, 1/2" Distribuidor T 1/2"	2 Piezas	10,70 12,70
	0232400-1	Fijador triple para distribuidor T 1/2"	1 Piezas	9,50
3 3 3	0232501-1	Distribuidor monobloque 4 salidas 1/2" y RI 3/4"	1 Piezas	40,80
	0232502-2	Empalme T RE 1/2" y 2 RI 1/2" (2 piezas)	2 Piezas	31,70
	0232503-2	Grifo de bola metálica RI y RE 1/2"	2 Piezas	25,50
	0232504-2	Manguito doble de rosca 2 RE 1/2"	2 Piezas	7,90
	0232505-2	Boquilla de rosca para manguera tejida 13 mm	2 Piezas	16,70
<b>\$</b>	0232506-2	Racor de reducción RE 1/2", RI 3/8"	2 Piezas	6,80
	0232507-2	Tapa roscada de cierre 1/2"	2 Piezas	6,80
	0232508-2	Imán de fijación magnética redondo DE 63 mm, DI 18 mm	2 Piezas	44,50
	0232509-2	Válvula de retención 1/2"	2 Piezas	17,30
	0232510-2	Válvula de retención 1/2"	2 Piezas	18,70
	0232605-2	Prolongación PVC duro, 95 mm de largo, 1/2"	2 Piezas	14,70
and the same of th	0238000-1	Tenaza de montaje sistemas 1/2"	1 Piezas	16,50
	0239000-1	Juego manguera articulada 1/2" manguera articulada (2x 5 módulos), toberas redondas DI 6,4 / 9,5 / 12,7 mm, toberas plana 32 mm de ancho, empalmes por rosca NPT 3/8"/ 1/2"	1 Set	14,90





# Cool-Line-System 3/4"


Imagen	N° artículo	Descripción	Unidad	Coste/€
	0241000-1 0241015-1	Manguera articulada 3/4" 29,5 cm aprox. de largo Rollo de manguera articulada 3/4", 15 m aprox. de largo, sin imagen	2 x 5 Módulos 509 Módulos	17,30 530,00
	0241100-4 0241101-4	Tobera redonda DI 16 mm, 3/4", Tobera redonda DI 19 mm, 3/4"	4 Piezas 4 Piezas	8,90 8,90
	0241300-2	Tobera plana 75 mm de ancho, 3/4"	2 Piezas	12,70
	0241300-2	Distribuidor-Y 3/4"	2 Piezas	15,90
	0241700-4	Empalme por rosca NPS 3/4"	4 Piezas	10,20
	0241900-2	Reducción de 3/4" a 1/2"	2 Piezas	8,50
	0242507-2	Tapa roscada de cierre 3/4"	2 Piezas	7,20
	0242512	Grifo de bola metálica 3/4"	1 Piezas	13,50
- Marie	0248000-1	Tenaza de montaje sistemas 3/4"	1 Piezas	33,50
	0249000-1	Juego manguera articulada 3/4" manguera articulada (2x 5 módulos), toberas redondas DI 16 / 19 mm, tobera plana 75 mm de ancho, empalme por rosca NPS 3/4"	2 Piezas	30,70
Per any Transition Arty Pal STANAN ARTHUR	0259000-1	Soporte de ventas	1 Piezas	650,00
	0271000 0271001 0271002	Escudo de protección completo, 300x220mm Escudo de protección completo, 250x200mm Escudo de protección completo, 200x150mm	1 Piezas 1 Piezas 1 Piezas	59,00 51,00 51,00





# Comparación de compatibilidad





# **Ventajas Decísivas**

**ARIANA-Cool-Line** 

Es la única línea de productos en el mercado sinadaptores compatíble al 80% con todos los sistemas tradicionales.

**ARIANA-Cool-Line** 

Su gama de productos representan el sistema más completo del mercado.

**ARIANA-Cool-Line** 

Ofrece la ventaja de que los módulos encajen firmemente incluso cuando se aumenta el impulso de la presión garantizando la estabilidad direccional del chorro de la manguera.

Puede emplearse en procesos electrolíticos con máquinas electroerosivas así como con lejías.







# Maleta de cuidado de emulsión

#### Contenido:

- Termómetro para determinación de temperatura de muestra
- Varillas de prueba de nitrito (100 pzs.)
- Varillas de prueba de nitrato (100 pzs.)
- Varillas de prueba de pH (100 pzs.)
- Varillas de prueba de dureza de agua (100 pzs.)
- · Vaso plástico para toma de muestra
- 3 botellas plásticas para toma de muestra
- Esquema de cuidado para lubricantes refrigeradores
- Esquema de mantenimeinto
- Reglas técnicas TRGS 611
- Instrucciones de servicio del refractómetro manual (Véase en la cubierta debajo del protector de botones.)



N° articulo 0292000 Maleta de cuidado de emulsión sin refractómetro manual N° articulo 0292001 Maleta de cuidado de emulsión con refractómetro manual





# Medios de ensayo / indicadores

para la protección y medidas de supervisión según TRGS 611

### Varillas de indicación de valor pH 7.0 - 14.0

Sumergir la cinta de prueba en la emulsión y esperar algunos segundos. Colocar luego al lado de la tabla de comparación "Marcación de color" y consultar el resultado.

 $N^{\circ}$  articulo. 0292050 Paquete con 100 varillas.





## Varillas de indicación de nitrito 1 – 80 mg/l

Sumergir la cinta de prueba en la emulsión y esperar aprox. 30 segundos. Colocar luego al lado de la tabla de comparación "Marcación de color" y consultar el resultado.

Se ha comprobado la existencia de iones de nitrito cuando se presenta un cambio de color a rojizo.

N° articulo 0292051 Paquete con 100 varillas.







## Varillas de indicación de nitrato 0 – 500 mg/ l

Sumergir la cinta de prueba en la emulsión y esperar aprox. 30 segundos. Colocar luego al lado de la tabla de comparación "Marcación de color" y consultar el resultado. Se ha comprobado la existencia de iones de nitrato cuando se presenta un cambio de color a rojizo.

N° articulo 0292052 Paquete con 100 varillas.



## Varillas de indicación de valor Ph y nitrito.

Sumergir todas las cintas de prueba en la emulsión y esperar aprox. 30 segundos. Colocar luego al lado de las tablas de comparación "Marcaciónes de colores" y consultar los resultados. Mediante una determinación rápida y sencilla de la concentración del nitrito se puede detectar muy temprano si existen nitrosaminas y si existe una contaminación de la emulsión.

N° articulo 0292061 Paquete con 100 varillas.



## Varillas de indicación de dureza del agua $\,$ 0 – $\,$ 25 $^{\circ}$ d mg/ $\,$ I

Sumergir la cinta de prueba en la emulsión y esperar aprox. 30 segundos. Colocar luego al lado de la tabla de comparación "Marcación de color" y consultar el resultado. En caso de comprobarse un cambio de color, puede consultarse la dureza del agua.

N° articulo 0292053 Paquete con 100 varillas.







# Refractómetro manual




N° articulo: 0521000 ( 0 - 32° ) N° articulo: 0521001 ( 0 - 15° )

El refractómetro manual de ARIANA es un instrumento importante para el control de la emulsión y de la solución abrasiva. Facilita un control rápido de la concentración de la emulsión de los líquidos refrigerantes y lubricantes y permite utilizar estos líquidos en una concentración óptima.

## Se obtienen las ventajas siguientes:

- Mejor utilización de las máquinas de herramientas
- Mayor vida útil de las herramientas
- Evita la herrumbre causada por una emulsión preparada con insuficiente concentración
- Posibilidad de variar la concentración de la emulsión según las necesidades (TRGS-611)
- Reducción de costes



El cuadrante del refractómetro manual está bien iluminado y es fácilmente legible.





# Refractómetro manual digital



N° articulo 0512005 (0 – 70°)

El Refractómetro manual Ariana es un instrumento importante para el control de la emulsión y de la solución de esmerilado. Permite un control rápido de la concentración de emulsión de los líquidos de refrigeración y de lubricación. Con lo que es posible emplear esos líquidos en la concentración óptima.

#### Se consiguen las ventajas siguientes:

- Mejor aprovechamiento de las máquinas-herramienta
- Mayor vida útil de las herramientas
- Evitación de óxido por emulsión aplicada en muy baja concentración
- Posibilidad de variar la concentración de la emulsión conforme a los requisitos (TRGS- 611)
- Reducción de los costes

En la pantalla del refractómetro manual se puede leer la concentración.





# Equipo mono-mezclador especial

El mezclador es un componente esencial para la mezcla de emulsiones y soluciones de pulido. Una válvula de aguja permite el ajuste rápido y preciso de la concentración de emulsión de líquidos refrigerantes y lubricantes del equipo mono-mezclador especial ARIANA. De esta manera se pueden mezclar estos líquidos con la concentración óptima.



N° articulo: 0512002

El equipo mono-mezclador especial cuenta con una entrada de agua y una entrada de concentrado. El usuario puede repetir aplicando una y otra vez la óptima proporción de mezcla previamente determinada. Naturalmente es posible cambiar esta proporción de mezcla en cualquier instante.

Por motivos de seguridad se encuentra una válvula de retención en el lado de entrada de agua para poder prevenir cualquier efecto de succión en el sistema de agua potable.

El equipo mono-mezclador especial es la versión más sencilla de esta serie de mezcladores. Gracias al set de atornilladura de tapa de cuba puede colocarse el mezclador en forma rápida y sencilla en la cuba. Es sumamente compacto y fácil de manejar.



#### Datos técnicos

Entrada de agua Salida de líquido de mezcla Entrada de concentrado Volumen de mezcla l/h pulgadas 1/2 pulgadas 1/2 pulgadas 3/8 270





# **Aparato mono-mezclador**



N° articulo: 0512000

Gracias al conjunto de roscas de la tapa de barril el mezclador puede montarse rápida y facilmente a un barril.

Es muy compacto y de fácil manejo.

Un aparato mezclador es imprescindible para mezclar emulsiones y soluciones abrasivas.

Gracias a una válvula de aguja el aparato mono-mezclador de ARIANA facilita el ajuste rápido y preciso de la concentración de la emulsión de los líquidos refrigerantes y lubricantes. De este modo se pueden elaborar estos líquidos en una concentración óptima.

El mono-mezclador dispone de una entrada de agua y una para el concentrado. El usuario puede estar seguro de que, una vez determinada la proporción óptima de la mezcla, ésta permanece inalterada. Por supuesto, puede cambiarse la proporción de la mezcla en cualquier momento.

Por motivos de seguridad, se encuentra una válvula de retención en el lado de la entrada de agua para evitar que se produzca una acción de remolino que perjudique el agua potable.



#### Datos técnicos

Entrada del agua Salida líquido mezclado Entrada concentrado Volumen de mezcla L/h pulgadas 1/2 pulgadas 1/2 pulgadas 3/8 540





# **Aparato duo-mezclador**







Un aparato mezclador es imprescindible para mezclar emulsiones y soluciones abrasivas.

Gracias a dos válvulas de aguja el duo-mezclador de ARIANA facilita el ajuste rápido y preciso de la concentración de la emulsión de los líquidos refrigerantes y lubricantes. De este modo se pueden elaborar estos líquidos en una concentración óptima.

El mezclador doble dispone de una entrada de agua y dos entradas para el concentrado. El usuario puede estar seguro de que, una vez determinada la proporción óptima de la mezcla, ésta permanece inalterada. Por supuesto, puede cambiarse la proporción de la mezcla en cualquier momento. Por motivos de seguridad, se encuentra una válvula de retención en el lado de la entrada de agua para evitar que se produzca una acción de remolino que perjudique el agua potable.

El duo-mezclador, a diferencia del mono-mezclador, dispone de dos entradas para el concentrado lo que permite la mezcla de dos concentrados diferentes sin necesidad de desplazar el aparato.

#### Datos técnicos

Entrada del agua Salida líquido mezclado Entradas concentrado Volumen de mezcla L/h

puldadas 1/2 pulgadas 1/2 pulgadas 3/8 540





# Equipo mezclador de pistón

El mezclador es un componente esencial para la mezcla de emulsiones y soluciones de pulido.

El nuevo desarrollo del equipo mezclador de pistón ARIANA trabaja con la presión hidráulica como fuerza de accionamiento. De esta manera se succiona el concentrado.



El tornillo dosificador permite el ajuste de la concentración requerida de la emulsión de los líquidos refrigerantes y lubricantes. De esta manera se pueden mezclar lo líquidos con la concentración óptima. El usuario puede repetir aplicando una y otra vez la óptima proporción de mezcla previamente determinada. Naturalmente es posible cambiar esta proporción de mezcla en cualquier instante.

El equipo mezclador de pistón cuenta con una entrada de agua, una entrada de concentrado y una manguera de descarga para la emulsión mezclada o la solución de pulido. Ésta puede ser extendida sin límite alguno, sin riesgo de crearse una depresión en el sistema.

Por motivos de seguridad recomendamos la instalación de un separador de sistema delante de la entrada de agua, para brindar una mejor protección contra la contaminación del agua.

Gracias al set de atornilladura de tapa de cuba puede colocarse el mezclador en forma rápida y sencilla en la cuba o bien está disponible con un soporte de pared. El equipo mezclador es sumamente compacto y fácil de manejar.

N° articulo 0514000 Volumen de mezcla aprox. L/h 600 N° articulo 0514001 Volumen de mezcla aprox. L/h 2.000 N° articulo 0514002 Volumen de mezcla aprox. L/h 10.000

#### Datos técnicos

Entrada de agua Entrada de concentrado Salida del líquido mezcla puldadas 1/2 puldadas 3/8 puldadas 1/2





# Cinta colectora de aceite

Los aceites de fugas favorecen la formación de gérmenes, generan sedimentos en las máquinas y en las piezas, inducen la formación de niebla de aceite y reducen la potencia refrigerante así como la absorción de oxígeno de la emulsión. Las consecuencias son: mayores gastos de eliminación de residuos, corrosión, infestación de bacterias, malos olores, peor refrigeración, problemas cutáneos etc.

La cinta colectora de aceite ARIANA ofrece la solución para eliminar el aceite que se deposita sobre la superficie de la emulsión. Gracias al empleo de una cinta especial, autolavable, que transporta aceite, se elimina el aceite de las fugas de la superficie y se elimina en el equipo. No son necesarios ni filtros ni membranas microporosas. Así se reducen los gastos de servicio y los derivados. La cinta colectora dispone de un dispositivo de separación del aceite y garantiza la eliminación de hasta el 90 % del aceite externo.



La cinta colectora de aceite es sujeta sobre el recipiente para líquidos por medio de un disco magnético, preferiblemente sobre la entrada del líquido en la parte opuesta. La placa básica de la unidad motriz tiene que ser colocada a unos 300 mm sobre el nivel máximo del líquido. En los soportes de salida se coloca la manguera que lleva a un tanque.

La cinta colectora de aceite se puede operar tanto de modo permanente como con un temporizador. Se recomienda emplear el equipo mientras la máquina-herramienta esté en servicio. La cinta se mueve por la película oleaginosa de la superficie y la separa del líquido. En el equipo se parta el aceite que fluye en un recipiente colector fuera de la máquina.

N° articulo 0541022

#### Datos técnicos

Peso	kg	4,5
Ancho de banda	mm	50
Potencia aprox.	L/h	3





# **Tubo absorbedor**

os aceites de fuga favorecen el crecimiento de bacterias, producen sedimentaciones en máquinas y piezas de trabajo, causan la formación de neblina de aceite y reducen la potencia de refrigeración así como la absorción de oxígeno de la emulsión. Las consecuencias son: altos gastos de eliminación, corrosión, proliferación de bacterias, olores molestos, peor efecto refrigerante, problemas cutáneos, etc.

El tubo absorbedor de ARIANA-ofrece la solución para eliminar el aceite depositado en la superficie de la emulsión. Mediante la utilización de tubos especiales autolimpiadores, extractores de aceite, se elimina el aceite de fuga de la superficie y se desprende el mismo en el aparato. No se necesitan ni filtros ni membranas microporosas. Se reducen los gastos de operación y posteriores. El tubo absorbedor tiene un dispositivo de separación de aceite y garantiza una eliminación de aceite extraño de hasta un 90%.



#### Montaje

El tubo absorbedor se fija por encima del recipiente de líquido mediante una placa magnética, lo mejor sería al lado opuesto de la entrada del líquido. La placa base de la unidad de accionamiento debe montarse aprox. 300 mm encima del nivel más alto del líquido. Se fija el tubo en la tubuladura de salida y se guía el mismo en una pila de sedimentaciones.

#### Servicio

El tubo absorbedor puede emplearse en servicio continuo u operar con un temporizador. Se recomienda utilizar el aparato durante el servicio de la máquina de herramientas.

El tubo se mueve a través de la película de aceite y la separa del líquido. El aceite se desprende en el aparato y fluye a un recipiente de recogida al exterior de la máquina.

N° articulo: 0541021

#### Datos técnicos

Conexión eléctrica con desconexión del nivel	V	230
Peso	kg	4,5
Diámetro del tubo	mm	5
Rendimiento	L/h	5





## Aireador de emulsiones Ariana KSS

El aireador de emulsiones asegura una alta calidad de lubricante refrigerador a través de la entrada de oxígeno del aire.

Mediante la entrada de oxígeno y las burbujas de aire ascendentes se genera una circulación entre la emulsión de lubricante refrigerador y las sustancias contaminantes, como aceites secundarios y partículas flotantes, que son separadas en la superficie para actuar contra el riesgo de la contaminación bacteriológica.

Un absorbedor de aceite o un equipo de mantenimiento R-2000/R-3000 puede instalarse además para descargar las sustancias contaminantes. Debido a la sencillez de su montaje y mando y con ayuda del reloj temporizador es posible implementar el aireador de emulsiones KSS en forma rápida y según las necesidades.

De esta manera, usted obtiene un lubricante refrigerador que se destaca por su alto rendimiento y su larga vida útil.





vista superior



Vista Lateral

#### Aireador de emulsiones Ariana KSS en 3 versiones

Artículo No.

0541010	Aireador de emulsiones KSS p. recip. hasta 350 l
0541011	Aireador de emulsiones KSS p. recip. hasta 500 l
0541012	Aireador de emulsiones KSS p. recip. hasta 1000 l





# Indicador del nivel de llenado



N° articulo: 0513507

Indicador del nivel de llenado: aplicable para barriles convencionales de 60 y 200 litros. Apto para líquidos no corrosivos como concentrados de lubricantes refrigeradores, emulsiones, aceites, anticongelantes, aceites combustibles, etc., así como otros medios líquidos.

Se puede aplicar perfectamente para alcanzar mayor transparencia en la manipulación de los barriles. El flotador flota en el líquido del barril e indica permanentemente el contenido del barril en la escala de volumen.

Ya que el indicador del nivel de llenado se monta sobre una boca de 3/4", es posible montarlo simultáneamente en una boca de bitoque 2" de una bomba para bombear así la cantidad definida.





# Herramientas para desbarbado



N°artículo: 0554000 (Set de desbarbado)





# Cuchillas para herramienta para desbarbado



Austa recta

Paladro transv. -ambos bordes

Onticio - Borde posterior

Onticio - Superfice interior

Superfice plana

Acero
Aluminio

Cobie

Heirro fundido

Poliacetal

Pastico

= bien idóneo

= muy bien idóneo

N° Art.	Flgura	Cuchilla		A	Aplic	ació	n		Material					Descripción			
0554030		A100	A	A					<i>A A</i>	4	4					A	HS para mecanizado pesado. Desbarba materiales con virutas espirales.
0554031	. —	A101	A	A										A	A	4	Cuchilla HS para desbarbado de orificios con un diámetro de hasta 7mm.
0554032		A200	A	A								A	A			4	HS para materiales con virutas cortas. Giran en y contra el sentido de las agujas del reloj.
0554034	~	A300			A				A	4	A					4	Cuchilla HS para material con virutas espira-les. Desbarba simultáneamente la cara int. y ext. de orificios con un diámetro de hasta 6 mm.
0554035	-	R10	A	A					<b>A A</b>	A	A					4	La cuchilla de mayor uso para el desbarbado en bordes interiores y exteriores.
0554036	~	R20	4	4								A	A			4	Cuchilla HS para latón y hierro fundido, puede utilizarse en ambas direcciones.
0554037	~	R30			A				A	A	A					4	Cuchilla HS para desbarbado de materiales de pared delgada, cara interior y exterior.
0554039		T25				A	A	A	A	A	A	4	4	A		4	Ø 4,0x25 mm, raspador HS triangular para trabajo de precisión, M5
0554040	4	K20		A					A	A	A	4	4	A		4	Cabeza avellanada para bordes de orificios con un diámetro de hasta 20 mm, M7
0554041	4-	K30		A					4	A	A	A	A	4		A	Cabeza avellanada para bordes de orificios con un diámetro de hasta 30 mm, M7





# Instalación de mantenimiento R-2000 para talandrina

Es inevitable que los lubricantes refrigeradores se ensucien con aceites extraños y sustancias sólidas durante el proceso de la producción.

Con la instalación de mantenimiento R-2000 de ARIANA se limpian y cuidan las emulsiones o soluciones durante el transcurso de la producción de forma óptima. De este modo se multiplica su duración y se reducen los costes de eliminación al mínimo.

#### **Aplicación**

- Tornos
- Fresadoras
- Rectificadoras
- Lavaderos de piezas
- Recipientes para enfriar

N° artículo: 0541020







# **V**entajas

- elimina simultáneamente los aceites extraños y los sólidos
- trabaja de forma autónoma y sin personal por medio del procedimiento Bypass
- evita olores molestos y riesgos de infecciones
- alarga la duración de lubricantes y herramientas
- reduce los costes de la eliminación hasta en un 50%.





#### **Empleo**

La talandrina en máquinas de herramientas para el desprendimiento de virutas en mojado están sometidos a un fuerte ensuciamiento. Los aceites hidráulicos alimentados por el exterior, los aceites de pista de bancada y las grasas se depositan en la superficie de la emulsión impidiendo, en caso de una concentración alta, el intercambio de oxígeno que es tan vital.

Junto con los sólidos sedimentados y los que flotan en la superficie se forma el medio nutritivo ideal para bacterias y hongos que descomponen La talandrina .

Un cuidado continuo mediante la eliminación de estas impurezas con regularidad, prolonga considerablemente la vida útil de la talandrina y reduce los costes de eliminación.

#### **Funcionamiento**

La instalación de mantenimiento R-2000 de ARIANA aspira de la superficie de la emulsión una mezcla de aceites y sólidos. Esta mezcla se separa en la instalación de mantenimiento, la emulsión limpia es reconducida a la máquina de herramientas y el aceite separado se conduce a un recipiente separado donde se realiza su eliminación. Las partículas sólidas se extraen por filtración hasta un tamaño de grano de 100µ.

La separación de la emulsión y del aceite se realiza por completo por medios físicos y tan suavemente que la emulsión no se ve afectada negativamente por el efecto de centrifugado o parecidos. Los aceites extraños flotantes y arremolinados se separan hasta en un 97%. El cuidado de la emulsión se realiza sin personal y mientras la máquina de herramientas está trabajando. No se producen tiempos de parada.

#### **Datos técnicos**

- Bomba helicoidal excéntrica
- Electromotor
- Fabricado de material VA con recubrimiento de polvo
- Todos los racores de tubos con acoplamiento rápido de una mano
- Aparato montado e inmediatamente listo para ser usado, completo con accesorios (excepto
- El recipiente colector y el bastidor móvil, que se ofrecen a parte)

Datos técnicos	1.4.4./lo	0.07
Potencia motor	kWh	0,37
Tensión	V	230
Caudal	L/h	350
Dimensiones	mm	860 x 830 x 440 (alto x largo x ancho)
Peso sin carga	kg	65
Temperatura de fluido	C°	40 (max.)
emperatura de fluido	C°	40 (max.)





# Instalación de mantenimiento R-3000 para talandrina

Es inevitable que los lubricantes refrigeradores se ensucien con aceites extraños y sustancias sólidas durante el proceso de la producción.

Con la instalación de mantenimiento R-3000 de ARIANA se limpian y cuidan las emulsiones o soluciones durante el transcurso de la producción de forma óptima. De este modo se multiplica su duración y se reducen los costes de eliminación al mínimo.

### **Aplicación**

- Tornos
- Fresadoras
- Rectificadoras
- Lavaderos de piezas
- Recipientes para enfriar

N° articulo: 0541000









- elimina simultáneamente los aceites extraños y los sólidos
- trabaja de forma autónoma y sin personal por medio del procedimiento Bypass
- evita olores molestos y riesgos de infecciones
- alarga la duración de lubricantes y herramientas
- reduce los costes de la eliminación hasta en un 50%.





#### **Empleo**

La taladrina en máquinas de herramientas para el desprendimiento de virutas en mojado están sometidos a un fuerte ensuciamiento. Los aceites hidráulicos alimentados por el exterior, los aceites de pista de bancada y las grasas se depositan en la superficie de la emulsión impediendo, en caso de una concentración alta, el intercambio de oxígeno que es tan vital.

Junto con los sólidos sedimentados y los que flotan en la superficie se forma el medio nutritivo ideal para bacterias y hongos que descomponen La taladrina.

Un cuidado continuo mediante la eliminación de estas impurezas con regularidad, prolonga considerablemente la vida útil del lubricante refrigerante y reduce los costes de eliminación.

#### **Funcionamiento**

La instalación de mantenimiento R-3000 de ARIANA aspira de la superficie de la emulsión una mezcla de aceites y sólidos.

Esta mezcla se separa en la instalación de mantenimiento, la emulsión limpiada es reconducida a la máquina de herramientas y el aceite separado se conduce a un recipiente separado donde se realiza su eliminación. Las partículas sólidas se extraen por filtración hasta un tamaño de grano de 100µ (filtros de 50µ y 25µ también disponibles, ver accesorios).

La separación de la emulsión y del aceite se realiza por completo por medios físicos y tan suavemente que la emulsión no se ve afectada negativamente por el efecto de centrifugado o parecidos. Los aceites extraños flotantes y arremolinados se separan hasta en un 97%. El cuidado de la emulsión se realiza sin personal y mientras la máquina de herramientas esta trabajando. No se producen tiempos de parada.

#### **Datos técnicos**

Bomba helicoidal excéntrica

Electromotor

fabricado de material VA con recubrimiento de polvo

todos los racores de tubos con acoplamiento rápido de una mano

aparato montado e inmediatamente listo para ser usado, completo con accesorios (excepto

el recipiente colector, que se ofrece a parte)

#### Datos técnicos

Potencia motor kWh 0,37
Tensión V 230
Caudal L/h 550

Dimensiones mm 860 x 1200 x 470 (alto x largo x ancho)

Peso sin carga kg 86
Temperatura de fluido C° 40 (max.)





Dispositivo de filtrado aceite

"Clean System"

N° articulo: 0541030



El dispositivo de filtrado ARIANA permite filtrar aceite hidráulico (viscosidad de funcionamiento de hasta 250 mm²/s) y eliminar impurezas sólidas y fangosas.

## Campos de aplicación y de utilización

Limpieza discontinua de aceites hidráulicos para obtener la clase de pureza demandada, prevención de la introducción de impurezas durante el llenado de los equipos.

## **Ventajas**

- Mayor duración útil de los aceites.
- Reducción de los costes de eliminación.
- Protección de los componentes de las maquinarias.


#### **Datos técnicos**

Motor eléctrico con bomba "Gerotor" Caudal Presión de trabajo Apertura filtro Indicador de impurezas 230 V 50 Hz hasta 16 l/min hasta 4 bares 3, 5, 12  $\mu$  manómetro





# Hot & Cold Gun Pistola de aire caliente & fría



N° articulo: 0331000

La pistola Hot & Cold Gun de ARIANA accionada con aire comprimido se utiliza para el calentamiento o enfriamiento puntual de piezas metálicas o de plástico en máquinas de herramientas. Tiene una función doble: Genera aire caliente y aire frío. El aire caliente se utiliza para el secado rápido y el tratamiento térmico. El aire frío se utiliza sobre todo en aplicaciones donde los líquidos lubricantes y refrigerantes no son deseados. La pistola Hot & Cold Gun encuentra también una amplia aplicación en laboratorios.

Dependiendo de la humedad del aire comprimido alimentado, el rendimiento es variable: con una presión de 8 bar y un aire relativamente seco (por ejemplo, con 10°C), pueden generarse temperaturas de –30°C hasta +60°C.

Los accesorios de la Hot & Cold Gun se componen, entre otras cosas, del sistema flexible ARIANA-Cool-Line.





# Tobera de aire frío




N° articulo: 0331001

La tobera de aire frío ARIANA se emplea para el enfriamiento puntual de piezas metálicas y plásticas en máquina herramienta y presenta una función doble: genera tanto aire caliente como también aire frío. El aire frío se emplea sobre todo donde no se debe emplear ningún líquido lubricante ni refrigerante. La tobera de aire frío Ariana experimenta un amplio uso en laboratorios.

La tobera de aire frío ARIANA se conecta en el aire comprimido o bien se opera con aire comprimido (3 – 8 bares). El principio funcional se basa en el principio de un tubo vórtex, en el que se generan dos corrientes de aire que rotan en sentidos contrarios. En el componente azul sale la corriente interna como aire frío útil (hasta -48°C medidos en la temperatura ambiente), en el componente rojo se realiza la salida del aire caliente (hasta 100°C). Con la válvula de aguja se pueden ajustar el flujo volumétrico y el porcentaje de aire frío.

Los accesorios de la tobera de aire frío Ariana consta del flexible sistema ARIANA-Cool-Line-System así como de un disco magnético, un grifo esférico, casquillo roscado para el acoplamiento rápido y también un silenciador.

## Representación del funcionamiento







# **Bomba Power-Vac**



La bomba Power-Vac de ARIANA-es una bomba de doble función, de aspiración y de compresión, que se acciona con aire comprimido. Se utiliza ante todo para llenar o vaciar recipientes de lubricantes y refrigerantes. El concepto de esta bomba permite su montaje rápido y sin problemas en barriles estándar. Se enrosca en el ojo de barril y se conecta al aire comprimido. En la otra apertura del barril se fija un tubo de extracción.

La bomba Power-Vac necesita aire comprimido de aprox. 8 bar. Puede llenar o vaciar aprox. 60 l/min. Una válvula de cierre automático sirve de control de entrada o salida evitando reboses.

La bomba Power-Vac genera un vacío en el recipiente con lo cual pueden aspirarse tanto refrigerantes usados, lodos, restos metálicos, etc. de los tanques de máquinas, como también excesos de líquidos de recipientes de sustancias químicas. Una vuelta del botón por el usuario produce una inversión de la función y se genera una sobrepresión en el recipiente, gracias a la cual pueden bombearse líquidos lubricantes y refrigerantes así como líquidos químicos a la máquina. La bomba Power-Vac puede utilizarse incluso en recintos antiexplosivos.

N° articulo: 0321000

Para la bomba Power-Vac se ofrecen los siguientes accesorios: racor enchufable, tubo extractor, racor de empalme con el barril.

- Tubo montante
- Conexión roscada macho 2"
- Cierre rápido
- Tubo de traslado 3 m
- Tubo de aspiración



N° de pedido: 0389001





# Micro-sistema lubricación a cantidad mínima



El micro-sistema de ARIANA está basado en una cabeza pulverizadora coaxial que genera un chorro circular con un ángulo de atomización. Girando la caperuza pueden generarse diferentes conos de pulverización para múltiples aplicaciones. La cabeza pulverizadora coaxial tiene un accionamiento neumático y el medio es alimentado a través de un recipiente separado sin presión.

Gracias al reducido tamaño constructivo el espacio requerido para el montaje también es reducido. En el caso de zonas de dificil acceso, la cabeza nebulizadora puede adaptarse con el sistema Cool-Line de ARIANA.

La especial técnica de toberas permite que con este aparato pueden atomizarse los productos líquidos más diversos, desde el lubricante refrigerador mezclado con agua hasta la espesa taladrina y el aceite para embutición.

N° articulo: 0551000

#### Datos técnicos

Alimentación aire comprimido bar aprox. 8
Medio cSt. 28 - 500
Caudal q-mm 5 - 40





# **Gancho para virutas**





N° articulo: 0541500 Con largo de 175 mm N° articulo: 0541300 Con largo de 300 mm N° articulo: 0541400 Con largo de 500 mm

Con espiga cónica, punta acodada en 90 ° y escudo de protección.

# Aplicación:

Para extraer virutas largas; el escudo de protección protege la mano de lesiones.





# Colector magnético de virutas

Artículo No. 0541801





#### Aplicación y funcionamiento:

Para la eliminación de virutas y pequeñas piezas magnéticas en lugares de acceso díficil. El colector de virutas atrae todos el material magnético a través de su imán permanente integrado. Extrayendo el mango del imán permanente se caen todas las virutas y pueden facilmente ser quitados en un depósito. Al final del mango se encuentra adicionalmente un escudo protector para prevenir lesiones.

- empleo universal y móvil también en lugares de acceso difícil
- ambiente de trabajo seguro y limpio
- reducción del riesgo de lesiones a través del escudo protector
- separación automática del material

#### **Datos técnicos**

- larga vida útil gracias a la carcasa de acero inoxidable y los potentes imanes permanentes
- ajustable longitud de la barra
- dimensiones de fácil manejo: 360 675 mm de largo, Ø 25 mm
- peso reducido: 554 g





# Llave de barril



N° articulo: 0512115

#### Llave de barril

- Llave de acero para barril.
- apta para todas las tapas de tapón habituales.
- apertura segura y fácil gracias a las herramientas adecuadas.





# Prensa neumática de alta presión para grasa



N° articulo: 0541090

Prensa para grasa de elevado caudal para realizar rellenos rápidos. Gran flexibilidad por el carro de transporte. Lubricación específica y correctamente dosificada.

#### La prensa neumática de alta presión para grasa incluye los siguientes accesorios:

- Carro de transporte para bidones de grasa de 180 kg.
- Tapadera contra polvo que desciende con el nivel de la grasa.
- Pistola de lubricación de alta presión con tubo porta-boquilla.
- Manguera de lubricación de alta presión de 3,5 m.

Prensa neumática de alta presión para grasas pertenecientes a las clases de consistencia: NLGi-00 - NLGi-3. Presión de funcionamiento necesaria: alrededor de 6 bares.





# Bomba neumática de vaciado para aceites





N° artículo:: 0541091

#### Bomba neumática de vaciado para aceites

- Bomba neumática de grandes prestaciones para vaciado rápido y sencillo
- Flexible debido a su carácter móvil

#### Accesorios incluidos:

- Carrito móvil para barriles de 180 kg
- Cuentalitros digital
- Pistola de alta presión
- 3,5 m de manguera

Apropiado para aceites de clase VG-10 a VG-460

## **DATOS TÉCNICOS**

Aire comprimido min. 2 bar max. 8 bar

recomendación: de 4 a 8 bar





# Compuesto de roscado 0802850



### **DEFINICIÓN DE PRODUCTO**

Este lubricante sustentable de uso múltiple de última generación se aplica directamente desde el frasco dispensador sobre la superficie de metal a procesar y provoca un significante aumento de la duración útil de las herramientas. Esta grasa semipastosa resulta perfectamente idónea para todo tipo de metales, también para acero inoxidable. El producto no contiene petróleo, cloro ni azufre.

#### **PROPIEDADES**

A-0802850 es una pasta basada en agua/jabón y resulta perfectamente idónea para el tallado, roscado con macho, centraje, brochado y fresado.

#### **APLICACIÓN**

A-0802850 es una pasta basada en agua/jabón y resulta perfectamente idónea para el tallado, roscado con macho, centraje, brochado y fresado.

### **DATOS TÉCNICOS**

Color celeste
Olor neutro
Estado de viscosidad pastoso
Punto de inflamación > 225°C
Punto de fusión 32 °C





# Compressed air operated devices

N° articulo	la descripción	la unidad	el coste/€
0321000	Power Vac pump	each	445,00 €
0331000	Hot & Cold gun	each	305,00 €
0331001	Cold air nozzle up to - 48 ° C	each	305,00 €
0389001	Accessories for Power Vac pump	set	185,00 €

# Accessories for compressed air operated devices

N° articulo	la descripción	la unidad	el coste/€
0385101	Feed hose (ID 32 mm)	running m	7,50 €
0385200	Extension pipe (500 mm; AD 32 mm)	each	7,50 €
0385300	Flat nozzle(ID 33 mm)	each	6,50 €
0385400	Circular brush (ID 33 mm)	each	6,50 €
0385500	Gap nozzle (ID 33 mm)	each	6,50 €
0385610	Disposable bag (10 each)	package	35,00 €
0385800	Insert pipe for disposable bags (length 250 mm)	each	6,50 €
0385900	Connector for feed hose (ID 32 mm)	each	5,50€
0386100	Feed hose with connector (length 2.5 m, ID 38 mm)	each	20,00€
0386101	Feed hose (ID 38 mm)	running m	8,50 €
0386701	Quick-release coupling for feed hose	each	110,00€
0386900	Connector for feed hose (ID 38 mm)	each	6,50 €
0541207	Collection tank (capacity 25 l)	each	47,50 €





# Accesorios para manejo de líquidos refrigerantes y lubricantes

N° articulo	la descripción	la unidad	el coste/€
0512000	Mono-mezclador	Set	360,00 €
0512002	Mono-mezclador especial	Set	285,00 €
0511000	Dúo-mezclador	Set	436,00 €
0512100	Rosca de tapa de barril para mono-mezclador	Unidad	79,00 €
0512102	Tapa para mezclador especial	Set	3,80 €
0512103	Rosca de tapa de barril para dúo-mezclador	Unidad	150,00 €
0512115	Llave de barril	Unidad	23,50 €
0513507	Indicador del nivel de llenado de la mercancía envasada en bidones 60/210 Lts.	Unidad	38,50 €
0514000	Equipo mezclador de pistón 600 L/h	Unidad	860,00 €
0514001	Equipo mezclador de pistón 2000 L/h	Unidad	2.500,00 €
0514002	Equipo mezclador de pistón 10.000 L/h	Unidad	3.900,00 €
0521000	Refractómetro manual (0 - 32°)	Unidad	95,00 €
0521001	Refractómetro manual (0 - 15°)	Unidad	95,00 €
0512005	Refractómetro manual digital (0 - 95°)	Unidad	370,00 €

# Equipos de mantenimiento y accesorios

N° articulo	la descripción	la unidad	el coste/€
0541000	Equipo de mantenimiento R-3000	Unidad	5.350,00 €
0541020	Equipo de mantenimiento R-2000	Unidad	4.300,00 €
0541021	Tubo absorbedor	Unidad	595,00 €
0541022	Cinta colectora de aceite	Unidad	521,00€
0541024	Separador magnético	Unidad	4.099,00 €
0541030	Clean System (sistema de limpieza)	Unidad	3.640,00 €
0541090	Engrasadora neumática de alta presión	Unidad	795,00 €
0541091	Bomba neumática de relleno de aceite	Unidad	795,00 €
0541100	Flotador Katt pequeño (150 x 150 mm)	Unidad	115,00 €
0541101	Flotador Katt grande (300 x 300 mm)	Unidad	222,00 €
0541200	Prefiltro 25 μ (20 pzs./paquete) para R-3000	Envase	212,00 €
0541201	Prefiltro 50 μ (20 pzs./paquete) para R-3000	Envase	190,00 €
0541202	Prefiltro 100 μ (20 pzs./paquete) para R-3000	Envase	125,00 €
0541204	Elemento filtrante de acero inoxidable 100 µ para R-2000	Unidad	145,00 €
0541300	Gancho para virutas (Largo 325 mm)	Unidad	16,50 €
0541400	Gancho para virutas (Largo 500 mm)	Unidad	17,50 €
0541500	Gancho para virutas (Largo 175 mm)	Unidad	14,50 €
0551000	Micro-sistema de lubricación a cantidad mínima	Set	350,00 €
0551005	Soporte para micro-sistema	Unidad	42,50 €
0551010	Adaptador de aire para micro-sistema	Unidad	22,50€
0553580	Medio para micro-sistema 500 ml	Barrica	11,00€





# Cuidado / Medio de prueba

N° articulo	la descripción	la unidad	el coste/€
0292000	Maletín de cuidado con emulsión, sin refractómetro manual	Unidad	190,00 €
0292001	Maletín de cuidado con emulsión, con refractómetro manual	Unidad	260,00 €
0292050	Varillas de indicación de valor pH (100 unidades)	Paquete	7,50 €
0292051	Varillas de indicación de nitrito (100 unidades)	Paquete	15,80 €
0292052	Varillas de indicación de nitrato (100 unidades)	Paquete	17,40 €
0292053	Varillas de indicación de dureza del agua (100 unidades)	Paquete	16,90 €
0292054	Set de indicación de valor pH, nitrito, nitrato, dureza del agua	Set	52,50€

## **Desinfectantes & Purificadores**

N° articulo	la descripción	la unidad	el coste/€
0803006	Purificador de sistema (bidón 5 kg)	Kg	12,30 €
0803013	Desinfectante (bidón 5 kg)	Kg	16,80 €
0803015	Antiespumante ( 1 litro )	Litro	17,80 €
0805001	Concentrado de purificación (bidón de 25 l)	Litro	6,70 €

# Lubricantes refrigeradores & Aceites de corte de alto rendimiento

N° articulo	la descripción	la unidad	el coste/€
0802832	Pasta de roscar, lata de 300 g	Unidad	18,60 €
0802832	Pasta de roscar, lata de 750 g	Unidad	17,50 €
0803067	Protección anticorrosiva para electroerosionado por alambre en agua	Kg	12.10€
0803541	Aceite de pista de bancada CGLP 68 (Bidón de 25 l)	Litro	2.70 €
0803542	Aceite de pista de bancada CGLP 220 (Bidón de 25 l)	Litro	2.90 €
0803548	Aceite de corte de alto rendimiento, 300 ml, botella pulverizadora	Botella	9.80 €
0803548.1	Aceite de corte de alto rendimiento, 500 ml	Botella	10.90 €
0803548.2	Aceite de corte de alto rendimiento, 5 l	Litro	11.50 €
0803549	Lubricante de alto rendimiento , 500 ml	Botella	11.20 €
0803662	EP Aceite de corte y pulido (25 litros)	Litro	6,10 €
0807655	Lubricante refrigerador de alto rendimiento (Bidón de 25 l)	Litro	7,10 €
0807693	Lubricante refrigerador de alto rendimiento, p. ej. rectificado (Bidón de 25 l)	Litro	7.20 €





# Herramientas para desbarbado

N° articulo	la descripción	la unidad	el coste/€
0554000	Herramientas para desbarbado universal	Kit	12,50 €
0554015	Mango para herramientas para desbarbado universal	1 Un.	7,65 €
0554020	Mango telescópico para herramientas para desbarbado A	1 Un.	9,05 €
0554021	Mango telescópico para herramientas para desbarbado R	1 Un.	9,05 €
0554030	Cuchilla A 100 para herramienta para desbarbado	10 Un.	12,80 €
0554031	Cuchilla A 101 para herramienta para desbarbado	10 Un.	15,80 €
0554032	Cuchilla A 200 para herramienta para desbarbado	10 Un.	12,80 €
0554034	Cuchilla A 300 para herramienta para desbarbado	10 Un.	12,80 €
0554035	Cuchilla R 10 para herramienta para desbarbado	10 Un.	11,30 €
0554036	Cuchilla R 20 para herramienta para desbarbado	10 Un.	11,30 €
0554037	Cuchilla R 30 para herramienta para desbarbado	10 Un.	14,10 €
0554039	Cuchilla T 25 para herramienta para desbarbado	1 Un.	7,85 €
0554040	Cuchilla K 20 para herramienta para desbarbado	1 Un.	28,25 €
0554041	Cuchilla K 30 para herramienta para desbarbado	1 Un.	18,05 €

### **Certificados**





## **NSF** International

RECOGNIZES

#### Riedel GmbH

Germany

REGISTRATION GUIDELINES FOR PROPRIETARY COMPOUNDS. PRODUCTS APPEARING IN THE UTHORIZED TO BEAR THE NSF REGISTRATION MARK



The second secon

Sarah Krol

Straft Kret Global Managing Director, Food Safety Product Certificati

APIANA Industrie GmbH

RECOGNIZES

**NSF** International

ARIANA Industrie GmbH Germany

AS COMPLYING WITH THE NSF REGISTRATION GUIDELINES FOR PROPRIETARY SUBSTANCES AND NONFOOD COMPOUNDS, PRODUCTS APPEARING IN THE NSF OFFICIAL LISTING ARE AUTHORIZED TO BEAR THE NSF REGISTRATION MARK.



This sentitions is the property of 1007 international and more be retained upon regions. For this sent control and property international information (100 within (new and region)).

[Section 2.1]

Santi Kro

October 22, 2014 Certificate# Cf(207065 - 0)

Santi Reol Global Managing Deuctor, Food Safety Product Certification



# ARIANA

## **ARIANA Industrie GmbH**

Staufener Str. 2 79427 Eschbach Tel. +49 (0) 7664/50 99 00 - 0 Fax +49 (0) 7664/50 99 00- 99 info@ariana-industrie.de www.ariana-industrie.de

... Un equipo fuerte con nuestros socios.

